

Gilotyna do płytek HS3

Skrócona instrukcja użytkownika

Opis:

HS3 to ręczne dźwigniowe nożyce do cięcia materiałów w formie płyty. Masywna konstrukcja ze stali malowanej proszkowo i hartowanej, szlifowane krawędzie tnące ze stali narzędziowej gwarantuje długą żywotność urządzenia.

Zakrzywione ostrze górne uruchamiane dźwignią zapewnia niemalże stałą siłę cięcia na całej powierzchni. Nożyce mogą służyć do cięcia blach aluminiowych i stalowych jak również do cięcia laminatów (PCB) i PVC, a nawet miękkich materiałów, takich jak płyty z gumy, korka i tektury.

Maksymalne grubości cięcia:

- Laminat FR4: 1,6mm
- Blacha aluminiowa: 2,0mm
- Blacha stalowa: 1,0mm
- Metale kolorowe: 1,5mm
- Arkusze PVC: 3,0mm
- Pertinax: 1,5mm

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Nożyce HS3 mogą być używane do cięcia tektury, papieru, skóry, laminatu PCB (FR 2, FR 4, Pertinax), blachy aluminiowej, stalowej oraz arkuszy PVC itp. o maksymalnych grubościach podanych powyżej. Używanie nożyc HS3 do innych prac jest zabronione.
- Zabrania się usuwania lub zmian położenia osłony. Ochronia ona bezpośrednią sferę cięcia przed przypadkowym dostępem części ciała.
- Pomimo zastosowania zabezpieczeń, nożyce HS3 są narzędziem stwarzającym potencjalne zagrożenie obrażeń ciała. Chronić przed dostępem dzieci oraz nieprzeszkolonego personelu.
- Śruby mocujące, dźwignia operacyjna i nóż są zamontowane w taki sposób, że nóż jest samoblokujący. To ustawienie nie może być zmieniane.
- Nożyce HS3 dostarczane są w postaci zmontowanej, gotowej do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy jednak sprawdzić, czy wszystkie śruby są dokręcone.
- Pomimo wykonania z wysokiej jakości materiałów istnieje ryzyko powstania korozji w przypadku używania nożyc w środowisku o dużej wilgotności i dużych zmianach temperatury.
- Urządzenie powinno być umieszczone na stabilnym, płaskim, poziomym podłożu.
- Niezastosowanie się do powyższych wskazówek bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała, dlatego zaleca się zachowanie tej instrukcji oraz przekazanie jej razem z urządzeniem w przypadku odsprzedaży.

Dystrybutor:

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41

93-350 Łódź

tel: 42 645 55 55, fax: 42 645 55 00

<http://www.tme.eu/pl>